

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 10/04 mm kod ISO uchwytu: A10H SDXCR/L04

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 12,5 mm

przesunięcie osi: 7 mm

wysokość mocowania H: 9 mm

**Opis techniczny**

Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
śruby mocujące	269028 26
długość całkowita L	100 mm
wielk. płytki	4 mm
Ø chwytu	10 mm
kod ISO uchwytu	A10H SDXCR/L04
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 04T0..
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500