

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 10/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/04 mm kod ISO uchwytu: A10H SDXCR/L04

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 12,5 mm

przesunięcie osi: 7 mm

wysokość mocowania H: 9 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	10 mm
długość całkowita L	100 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	12,5 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
wielk. płytki	4 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 04T0..
kod ISO uchwytu	A10H SDXCR/L04
Przesunięcie osi L_3	7 mm
śruby mocujące	269028 26
rodzaj zastosowania	lewy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500