

NT TOOL**Oprawki, SK 50, Ø D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300787 20
GTIN	2050001771759
Klasa artykułu	33K

Opis**Wykonanie:**

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło- i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **Siła mocowania do 1000 Nm przy Ø 20, 4000 Nm przy Ø 32.**
- **Osiowe mocowanie narzędzia, optymalna dokładność ruchu obrotowego.**
- **Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.**

Zalety:

- **duża trwałość narzędzi**
- **konstrukcja zmniejszająca drgania**
- **duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

w dostawie::

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Tulejka zaciskowa nr 309575 – 309576.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 105 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 52 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 52 / 55

Opis techniczny

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	52 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	52 / 55
wymiar A długości wysięgu	105 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

Akcesoria

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309575 10
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309576 6
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309575 12
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309576 25
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
	308615 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308795 50

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 14 mm

309575 14

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm

309576 16

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm

309576 20

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm

309576 10

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm

309576 8

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm

309575 6

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308700 50

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm

309575 16

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309575 8
Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309576 12
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 14 mm	309576 14
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50