

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 0408/04 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 0408/04 mmkod ISO uchwytu: A0408F SDQCR/L04

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 5,2 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 2,6 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 7,5 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu	8 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
śruby mocujące	269028 26
długość całkowita L	80 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,2 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
szerokość szyjki	4 mm
wielk. płytki	4 mm
kod ISO uchwytu	A0408F SDQCR/L04
długość główki $L_1$	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
Przesunięcie osi $L_3$	2,6 mm

głębokość użytkowa T	1,1 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500