

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 0408/04mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260340 0408/04
GTIN	4062406066789
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A0408F SDQCR/L04
Przesunięcie osi L ₃	2,6 mm
Szerokość szyjki L ₄	4 mm
śruby mocujące	269028 26
wielk. płytki	4 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	5,2 mm
długość całkowita L	80 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
wysokość mocowania L ₂	7,5 mm
długość główki L ₁	15 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
głębokość użytkowa T	1,1 mm
Ø chwytu D _s	8 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500