

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0408/04mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	5,2 mm
Szerokość szyjki L_4	4 mm
Przesunięcie osi L_3	3 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
długość całkowita L	80 mm
kod ISO uchwytu	A0408F SDUCR/L04
długość główki L_1	15 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
śruby mocujące	269028 26
wielk. płytki	4 mm
głębokość użytkowa T	1,5 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500