

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 0408/04 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 0408/04 mm kod ISO uchwytu: A0408F SDUCR/L04

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 04T0..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$: 5,2 mm

Przesunięcie osi L_3 : 3 mm

wysokość mocowania L_2 : 7,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	80 mm
szerokość szyjki	4 mm
kod ISO uchwytu	A0408F SDUCR/L04
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 04T0..
śruby mocujące	269028 26
długość główki L_1	15 mm
\emptyset chwytu	8 mm
Przesunięcie osi L_3	3 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
wielk. płytki	4 mm
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{\min.}$	5,2 mm

głębokość użytkowa T	1,5 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500