



## Wiertarka kąтова, Typ: 720551



### Dane zamówienia

Numer katalogowy 075120 720551

GTIN 4014586878843

Klasa artykułu 03F

### Opis

#### Wykonanie:

#### Precyzyjne wiertarki kątowe –

- Wysokość główki przekładni wraz z uchwytem wiertarskim tylko 96 mm, wymiar kątowy 17 mm.
- Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.
- Stożkowy uchwyt wałka wiertarki zapewnia precyzyjne bicie.
- o kompaktowych wymiarach, do prac w trudno dostępnych miejscach.
- Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu.

#### Zalety:

Do prac w trudno dostępnych miejscach.

#### w dostawie::

1 specjalny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 0,8-10 mm.

#### wskazówka:

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.

### Opis techniczny

|  |                            |
|--|----------------------------|
| masa   | 1,5 kg                     |
| maks. wibracje wg EN   | < 2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| oznaczenie producenta  | WBP10                      |
| zakres mocowania uchwyty wiertarskiego                               | 0,8 - 10 mm                |
| gniazdo uchwyty wiertarskiego  | B10                        |
| pobór mocy   | 500 W                      |
| maksymalna prędkość obrotowa   | 0 - 1830 min <sup>-1</sup> |
| maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu   | 10 mm                      |
| maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu | 25 mm                      |
| zasilanie energią  | Zasilanie sieciowe         |
| nadaje się do materiału  | stal                       |
| Rodzaj produktu  | Wiertarka                  |