



## Wiertarka kąтова, Typ: 720551



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	075120 720551
------------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Klasa artykułu	03F
----------------	-----

### Opis

#### Wykonanie:

#### Precyzyjne wiertarki kątowe –

- Wysokość główki przekładni wraz z uchwytem wiertarskim tylko 96 mm, wymiar kątowy 17 mm.
- Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.
- Stożkowy uchwyt wałka wiertarki zapewnia precyzyjne bicie.
- o kompaktowych wymiarach, do prac w trudno dostępnych miejscach.
- Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu.

#### Zalety:

Do prac w trudno dostępnych miejscach.

#### w dostawie::

1 specjalny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 0,8-10 mm.

#### wskazówka:

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.

oznaczenie producenta: WBP10

pobór mocy: 500 W

maksymalna prędkość obrotowa: 0 - 1830 min<sup>-1</sup>

gniazdo uchwytu wiertarskiego: B10

zakres mocowania uchwyty wiertarskiego: 0,8 - 10 mm

maksymalna  $\varnothing$  wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu: 10 mm

## Opis techniczny

masa	1,5 kg
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
oznaczenie producenta	WBP10
zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	0,8 - 10 mm
gniazdo uchwyty wiertarskiego	B10
pobór mocy	500 W
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 1830 min <sup>-1</sup>
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	10 mm
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	25 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	Wiertarka