

NT TOOL**Oprawki, SK 40, Ø D1: 20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	300785 20
GTIN	2050001772084
Klasa artykułu	33K

Opis

Wykonanie:

- **Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.**
- **Chronione powłoką antykorozyjną.**
- **Pyło - i wodoszczelne.**
- **Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.**
- **Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.**
- **Siła mocowania do 1000 Nm przy Ø 20, 4000 Nm przy Ø 32.**
- **Osiowe mocowanie narzędzia, optymalna dokładność ruchu obrotowego.**
- **Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa.**

Zalety:

- **duża trwałość narzędzi**
- **konstrukcja zmniejszająca drgania**
- **duża sztywność dzięki wzmocnionej nakrętce mocującej.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

w dostawie::

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Tulejka zaciskowa nr 309575 – 309576.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D: 52 mm

odpowiedni klucz hakowy nr 628400: 52 / 55

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø zewnętrzna tulejek zaciskowych D	52 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	52 / 55
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe

Akcesoria

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309575 10
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309576 8
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 8 mm	309575 8
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309576 16

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 10 mm	309576 10
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 14 mm	309575 14
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 20 mm	309576 20
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309576 12
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 25 mm	309576 25

Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309575 6
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 12 mm	309575 12
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 14 mm	309576 14
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 16 mm	309575 16
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Tulejka zaciskowa do opravek zaciskanych siłowo nomin. Ø mocowania d 6 mm	309576 6
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40