

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940001 1000
GTIN	4062406067021
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 20×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
-----------	--------

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
szerokość	500 mm
wysokość użytkowa	845 mm
Liczba półek	2
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość	1000 mm
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
masa	36 kg
szerokość w G	20
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Aksesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G
szuflady o wysokości frontu 200 mm

940640 200

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G
szuflady o wysokości frontu 125 mm

940640 125

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 20X20	951985 20X20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940640 300
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 20X20	951980 20X20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940640 100
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20	940560 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20	940552 20
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940640 150