

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szafki podstawowe, wysokość: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940001 800
GTIN	4062406066703
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 20x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 800 mm

szerokość: 500 mm

głębokość: 500 mm
 szerokość w G: 20
 głębokość w G: 20
 wysokość użytkowa: 645 mm

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
masa	32 kg
Liczba półek	1
wysokość	800 mm
ComfortClose	nie
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość	500 mm
szerokość	500 mm
wysokość użytkowa	645 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940640 300
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20	940552 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940640 100
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20	940560 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940640 200
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940640 150
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 20X20	951980 20X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 20X20	951985 20X20
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800