

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 16×16G, wysokość: 1250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940021 1250
GTIN	4062406067212
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 20×20G, z szufladami 16×16G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladą.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

## Opis techniczny

głębokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	1095 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
masa	53 kg
Liczba półek	2
Liczba szuflad	1
szerokość	500 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
wysokość	1250 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
głębokość w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	16
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	16×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	16×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940640 100
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20	940552 20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-część. Wymiar w G 16X16	951885 16X16
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 20X20	951985 20X20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20	940560 20
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 20X20	951980 20X20
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 1250 mm	940501 1250
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 16X16	951910 16X16