

Garant GRIDLINE

Nadstawka z szufladą, drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 16×16G, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940031 750
GTIN	4062406067298
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 20×20G, z szufladami 16×16G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladą.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

masa	33 kg
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	595 mm
szerokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Liczba półek	1
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
wysokość	750 mm
Liczba szuflad	1
głębokość	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	16
głębokość użytkowa szuflad w G	16
głębokość w G	20
szerokość użytkowa szuflad	400 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	16×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	16×16G
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20	940552 20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 16X16	951910 16X16
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-część. Wymiar w G 16X16	951885 16X16
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940640 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940640 100
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20	940560 20
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940640 300
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940640 200

