

Garant GRIDLINE

**Nadstawka z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, 16×16G,  
wysokość: 750 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940033 750
GTIN	4062406067311
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi. Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladą.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szafek GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 16×16

wysokość: 750 mm  
 szerokość: 500 mm  
 głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 20  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa: 595 mm

## Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość	750 mm
wysokość użytkowa	595 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
ComfortClose	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
szerokość	500 mm
Liczba półek	1
Liczba szuflad	1
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
masa	33 kg
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość w G	20
głębokość w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	16×16
Grubość materiału	0,9 mm

Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	16×16G
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940640 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940640 200
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20	940552 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940640 100
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20	940560 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940640 300
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 16X16	951885 16X16

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 16X16	951910 16X16
---	--------------

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
--	-----------

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
---	----------------