

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 800mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940041 800
GTIN	4062406067342
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia

tak

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość	800 mm
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
szerokość	750 mm
masa	39 kg
wysokość użytkowa	645 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
głębokość	500 mm
Liczba półek	1
głębokość w G	20
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X20	951985 30X20
	940510 750/800

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine
zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf
o wysokości 750/800 mm

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X20	951980 30X20
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958146 30
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30