

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1250mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940041 1250
GTIN	4062406067373
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość	750 mm
ComfortClose	nie
masa	55 kg
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1095 mm
wysokość	1250 mm
Liczba półek	2
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
głębokość w G	20
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X20	951985 30X20

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958146 30
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 1250 mm	940501 1250
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X20	951980 30X20