

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

940043 1250

GTIN

4062406067441

Klasa artykułu

9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

|  |  |
|--|--|
| masa   | 55 kg  |
| szerokość  | 750 mm   |
| wysokość   | 1250 mm  |
| Liczba półek   | 2  |
| Fronty szafek  | drzwi skrzydłowe, przeszklone                                  |
| ComfortClose   | nie  |
| głębokość  | 500 mm   |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg   |
| Uchwyt do pozycjonowania   | wewnętrzny   |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia              | tak  |
| wysokość użytkowa  | 1095 mm  |
| głębokość w G  | 20   |
| szerokość w G  | 30   |
| Grubość materiału  | 0,9 mm   |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy                                      | 1000 kg  |
| Kąt rozwarcia drzwi  | 250 stopni   |
| Regulacja wysokości co   | 25 mm  |
| Zamek patentowy  | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Typ szafy  | szafki podstawowe  |
| Rodzaj produktu  | Szafy z półkami  |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30  | 940560 30   |
| Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 1250 mm | 940501 1250 |

|   |                  |
|---|------------------|
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30  | 940550 30        |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30   | 940552 30        |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30   | 940590 30        |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine<br>zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf<br>o wysokości 1000/1250 mm | 940510 1000/1250 |
| Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość<br>20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30                                  | 958146 30        |
| Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F   | 940559 F         |
| Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X20  | 951980 30X20     |
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11  | 914226 GP11      |
| Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X20   | 951985 30X20     |