

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 800mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940043 800
GTIN	4062406067410
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
wysokość	800 mm
wysokość użytkowa	645 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	39 kg
ComfortClose	nie
szerokość	750 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
Liczba półek	1
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość w G	20
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
	958146 30

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm

940501 750/800

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X20

951980 30X20

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30

940550 30

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 750/800 mm

940510 750/800

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30

940590 30

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X20

951985 30X20