

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940043 1500
GTIN	4062406067458
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

wysokość	1500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	65 kg
ComfortClose	nie
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość użytkowa	1345 mm
Liczba półek	3
szerokość	750 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
głębokość	500 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X20	951985 30X20
	958146 30

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30

940590 30

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1500 mm

940510 1500

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 1500 mm

940501 1500

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30

940552 30

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X20

951980 30X20

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30

940550 30

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F

940559 F