

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z szufladą, drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 26×16G, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940061 750
GTIN	4062406067533
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G, z szufladami 26×16G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Liczba półek	1
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
ComfortClose	nie
wysokość	750 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Liczba szuflad	1
głębokość	500 mm
masa	43 kg
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
szerokość	750 mm
wysokość użytkowa	595 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad w G	16
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość w G	30
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940641 200
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X20	951980 30X20
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Mata do szuflad Wymiar w G 26X16	951830 26X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940641 100
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X16	951910 26X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940641 150
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 750/800 mm	940510 750/800
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X20	951985 30X20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940641 125
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940641 75
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958146 30
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-część. Wymiar w G 26X16	951885 26X16
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940641 300