

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa zszufladą, z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, 26×16G, wysokość: 900mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940063 900
GTIN	4062406067625
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×20G, z szufladami 26×16G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
masa	47 kg
głębokość	500 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Liczba półek	1
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość użytkowa	745 mm
szerokość	750 mm
Liczba szuflad	1
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
wysokość	900 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość w G	20
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
szerokość w G	30
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 26X16	951910 26X16
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 30	958146 30
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940641 150
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 900 mm	940510 900
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940641 125
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940641 200
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 30X20	951985 30X20
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940641 300
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940641 75
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 30X20	951980 30X20
Mata do szuflad Wymiar w G 26X16	951830 26X16
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 26X16	951885 26X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940641 100
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75