

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szafki podstawowe, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940081 2000
GTIN	4062406068066
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szafek GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 1845 mm

## Opis techniczny

Liczba półek	5
głębokość	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	1845 mm
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
szerokość	1000 mm
masa	102 kg
wysokość	2000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość w G	40
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958146 40
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 2000 mm	940511 2000