

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, szafki podstawowe, wysokość: 1500 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940083 1500
GTIN	4062406068127
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi i szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

Drzwiczki antracyt RAL 7016, **lakierowanie proszkowe.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 1500 mm
 szerokość: 1000 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość w G: 40
 głębokość w G: 20
 wysokość użytkowa: 1345 mm

Opis techniczny

ComfortClose	nie
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1345 mm
Liczba półek	3
wysokość	1500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
masa	77 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość	1000 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	20
szerokość w G	40
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958146 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X20	951980 40X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X20	951985 40X20
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 1500 mm	940501 1500
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 1500 mm	940511 1500