

Garant GRIDLINE

**Nadstawka z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, nadstawka, wysokość: 750 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940093 750
GTIN	4062406068189
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi i szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

Drzwiczki antracyt RAL 7016, **lakierowanie proszkowe.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 750 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 40  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa: 595 mm

## Opis techniczny

masa	45 kg
wysokość	750 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
wysokość użytkowa	595 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość	500 mm
ComfortClose	nie
szerokość w G	40
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Aksesoria

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 750/800 mm	940511 750/800