

Garant GRIDLINE

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G, 16×16G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940640 100
GTIN	4062406066598
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szuflady do montażu w szafach GridLine. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do :

Szafy nr 940001–940103, nr 940111–940113, nr 940801–940843.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

wskazówka:

Nie nadają się do szaf z drzwiami przesuwными.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 400 mm

głębokość użytkowa szuflad: 400 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 16

głębokość użytkowa szuflad w G: 16

masa: 11 kg

Opis techniczny

masa	11 kg
wysokość użytkowa	75 mm

szerokość użytkowa szuflad	400 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad w G	16
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	16×16G
Rodzaj produktu	Szuflada do szaf z półkami

Akcesoria

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 16X16	951885 16X16
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 16X16	951910 16X16
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75