

Garant GRIDLINE

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G, 16×16G, szuflady o wysokości frontu: 200 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940640 200 |
| GTIN | 4062406068226 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Szuflady do montażu w szafach GridLine. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do :

Szafy nr 940001–940103, nr 940111–940113, nr 940801–940843.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

wskazówka:

Nie nadają się do szaf z drzwiami przesuwными.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

wysokość użytkowa: 175 mm

szerokość użytkowa szuflad: 400 mm

głębokość użytkowa szuflad: 400 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 16

głębokość użytkowa szuflad w G: 16

masa: 19 kg

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------|
| głębokość użytkowa szuflad | 400 mm |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 16 |

| | |
|---|--|
| masa | 19 kg |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 16 |
| wysokość użytkowa | 175 mm |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| szerokość użytkowa szuflad | 400 mm |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 16×16G |
| Rodzaj produktu | Szuflada do szaf z półkami |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 16X16 | 951885 16X16 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 16X16 | 951910 16X16 |
| Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg | 950180 75 |