


 GRIDLINE**Tablice nośne GridLine do drzwi pełnych, blaszanych, Typ: L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940705 L
GTIN	4062406068455
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, do mocowania haków lub pojemników magazynowych otwartych. Tablice przykręcane są do wewnętrznej strony drzwi skrzydłowych za pomocą dołączonych śrub. **Tylko do szaf z drzwiami skrzydłowymi z blachy stalowej, od szer. 750 mm i wys. 1000 mm.**

W szafach o wysokości 2000 mm można zamocować na każdym skrzydle po 2 tablice nośne. Nośność każdych drzwi: 10 kg. Z wycięciem □ 9 x 9 mm co 37 mm do mocowania wyposażenia ścianek perforowanych (grupa 95).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy

wskazówka:

- **Pojemniki magazynowe i wystające narzędzia nie mogą być zawieszane na wysokości półki.**
- **Wyłącznie do szaf z drzwiami skrzydłowymi GridLine.**

Grubość materiału: 0,9 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9x9 mm

wysokość: 800 mm

szerokość: 250 mm

Grubość: 28 mm

Opis techniczny

wysokość	800 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
szerokość	250 mm
Grubość	28 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003