

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z roletą, szafki podstawowe, wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940089 1000
GTIN	4062406068479
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa wraz z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi i szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**.

Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szafek GridLine, patrz nr 940501–940710 oraz grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg  
wysokość: 1000 mm

szerokość: 1000 mm  
 głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 40  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa: 845 mm

## Opis techniczny

Fronty szafek	Żaluzja
wysokość	1000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	845 mm
Liczba półek	2
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość	1000 mm
masa	56 kg
głębokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
ComfortClose	nie
szerokość w G	40
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki	914221
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP14	914226 GP14
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940652 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940652 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940652 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940652 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940652 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940652 100
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X20	951980 40X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X20	951985 40X20