


Garant**Szafy regałowe bez drzwi, wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	944009 1000
GTIN	4062406068530
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm.

Wyposażona szafa regałowa 30x11G.

Umieszczenie:

liczba pojemników magazynowych: 12x nr 963321 wielk. SB6; 12x nr 963321 wielk. SB5; 12x nr 963321 wielk. SB4

w dostawie::

Szafa z półkami i pojemnikami magazynowi otwartymi.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

· **Pojedyncze pojemniki magazynowe otwarte zob. nr 963321.**

· **Pojedyncze półki zob. nr 944061, 944065.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 80 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 275 mm

szerokość w G: 30
 głębokość w G: 11
 wysokość użytkowa: 845 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa	845 mm
wysokość	1000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	80 kg
szerokość	750 mm
Liczba półek	4
masa	47 kg
Fronty szafek	otwarty
głębokość	275 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	11
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	500 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa regałowa

Akcesoria

Półka schodkowa do szaf regałowych, głębokość 11G do szaf o głębokości w G 30	944065 30
Półka do szaf regałowych, głębokość 11 G do szaf o głębokości w G 30	944061 30
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F