


**Garant****Wózek do komputera, Typ: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	948040 M
GTIN	4062406194482
Klasa artykułu	91C

**Opis****Wykonanie:**

Nadaje się do PC i laptopa.

Uchwyt monitora dla wariantu z PC jest uchwytem VESA, który może być umieszczony z lewej strony, z prawej i w środku.

Z półką z tyłu (wymiar w świetle szer.xgłęb.: 545x220 mm) i z zaczepianą półką (wymiar w świetle szer.xgłęb.: 570x300 mm). podwozie na 4 kołach, z tego 2 z hamulcami, o  $\varnothing$  125 mm.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, podstawa **zawsze** w kolorze szarym antracytowym RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**Zalecenie:**

Do umieszczania segregatorów, systemów haków i półek zawieszanych bez użycia narzędzi.

**Opis techniczny**

podstawa głęb.	550 mm
szerokość podstawy	750 mm
masa	17 kg

wysokość	1400 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Pulpit komputera

## Akcesoria

Półka wózka do komputera Typ 1	948045 1
--------------------------------	----------