




Pulpit komputera, typ: S



Dane zamówienia

Numer katalogowy	948040 S
GTIN	4062406068585
Klasa artykułu	91C

Opis

Wykonanie:

Nadaje się do PC i laptopa.

Uchwyt monitora dla wariantu z PC jest uchwytem VESA, który może być umieszczony z lewej strony, z prawej i w środku.

Z półką z tyłu (wymiar w świetle szer.xgłęb.: 545×220 mm) i z zaczepianą półką (wymiar w świetle szer.xgłęb.: 570×300 mm).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, podstawa **zawsze w kolorze** szarym antracytowym RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Zalecenie:

Do umieszczania segregatorów, systemów haków i półek zawieszanych bez użycia narzędzi.

Grubość materiału: 0,9 mm

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

wysokość: 1240 mm

szerokość podstawy: 750 mm

podstawa głęb.: 700 mm

masa: 15 kg

Opis techniczny

masa	15 kg
podstawa głęb.	700 mm
wysokość	1240 mm
szerokość podstawy	750 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd