

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa zszufladą, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 36×16G, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940101 750
GTIN	4062406068639
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G, z szufladami 36×16G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesunym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesunym w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
ComfortClose	nie
głębokość	500 mm
Liczba półek	1
wysokość	750 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
masa	52 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość użytkowa	595 mm
Liczba szuflad	1
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość w G	40
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 36X16	951885 36X16
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G,Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958146 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940642 100
Półki200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X20	951985 40X20
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940642 200
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 750/800 mm	940511 750/800
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X16	951910 36X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940642 300
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
	950180 75

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia
Nośność szuflady 75 kg

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G
szuflady o wysokości frontu 125 mm

940642 125

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X20

951980 40X20

Mata do szuflad Wymiar w G 36X16

951830 36X16

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40

940550 40