

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa zszufladą, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 36×16G, wysokość: 800mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940101 800
GTIN	4062406068646
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G, z szufladami 36×16G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesunym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesunym w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość	1000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
masa	54 kg
ComfortClose	nie
głębokość	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
wysokość użytkowa	645 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Liczba szuflad	1
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
wysokość	800 mm
Liczba półek	1
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość w G	40
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X20	951980 40X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X20	951985 40X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad,5-cześć. Wymiar w G 36X16	951885 36X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Półki200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940642 200
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75
Mata do szuflad Wymiar w G 36X16	951830 36X16
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 750/800 mm	940511 750/800
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi,szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940642 100
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X16	951910 36X16
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
	958146 40

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm

940642 125

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40

940552 40

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm

940642 300