

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa zszufladą, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 36×16G, wysokość: 900mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940101 900
GTIN	4062406068653
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G, z szufladami 36×16G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
masa	57 kg
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	745 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
wysokość	900 mm
Liczba półek	1
Liczba szuflad	1
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość w G	40
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-część. Wymiar w G 36X16	951885 36X16
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 900 mm	940511 900
Mata do szuflad Wymiar w G 36X16	951830 36X16
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X20	951985 40X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940642 100
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X16	951910 36X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958146 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940642 200
	940642 300

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G  
szuflady o wysokości frontu 300 mm

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X20

951980 40X20

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami  
skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm

940501 900/1000

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40

940552 40

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F