

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, 36×16G, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940103 2000
GTIN	4062406068769
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G, z szufladami 36×16G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwym z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami i szufladami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

## Opis techniczny

masa	115 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
szerokość	1000 mm
Liczba szuflad	3
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Liczba półek	3
głębokość	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
wysokość użytkowa	1845 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
ComfortClose	nie
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość	2000 mm
szerokość w G	40
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
głębokość w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	36
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni

Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Mata do szuflad Wymiar w G 36X16	951830 36X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 2000 mm	940511 2000
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X16	951910 36X16
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958146 40
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
	940642 200

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G  
szuflady o wysokości frontu 200 mm

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar  
w G 36X16

951885 36X16

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G  
szuflady o wysokości frontu 100 mm

940642 100

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40

940590 40

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40

940560 40