

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, 36×16G, wysokość: 1500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940103 1500
GTIN	4062406068752
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G, z szufladami 36×16G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwym z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

ComfortClose	nie
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	1345 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
szerokość	1000 mm
Liczba półek	2
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
masa	88 kg
wysokość	1500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Liczba szuflad	2
głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość w G	40
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×16
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni

Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×16G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 40	958146 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940642 100
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 1500 mm	940511 1500
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X20	951980 40X20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940642 200
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X16	951910 36X16
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75
	940642 300

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G
szuflady o wysokości frontu 300 mm

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami
skrzydłowymi do szaf o wysokości 1500 mm

940501 1500

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40

940560 40

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar
w G 36X16

951885 36X16

Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X20

951985 40X20

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40

940590 40

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Mata do szuflad Wymiar w G 36X16

951830 36X16