

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z szufladą, z roletami, 36×14G, wysokość: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940109 1000
GTIN	4062406068776
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G, z szufladami 36×14G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, **lakierowane proszkowo**. Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.

Drzwi i fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

masa	64 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
szerokość	1000 mm
wysokość użytkowa	845 mm
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
Liczba szuflad	1
wysokość	1000 mm
Fronty szafek	Żaluzja
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	500 mm
Liczba półek	2
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
szerokość w G	40
głębokość użytkowa szuflad	350 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	14
głębokość w G	20
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×14
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni

Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×14G
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940652 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940652 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940652 200
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 40X20	951985 40X20
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940652 125
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 40X20	951980 40X20
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940652 100
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940652 75
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domknięcia Nośność szuflady 75 kg	950180 75