

Garant GRIDLINE

**Nadstawka z szufladą, z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, 36×16G,
wysokość: 750 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940113 750
GTIN	4062406068813
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwany w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

w dostawie::

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 36×16

wysokość: 750 mm
 szerokość: 1000 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość w G: 40
 głębokość w G: 20
 wysokość użytkowa: 595 mm

Opis techniczny

Liczba półek	1
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
ComfortClose	nie
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	595 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość	750 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
szerokość	1000 mm
masa	52 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Liczba szuflad	1
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość w G	40
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×16
Grubość materiału	0,9 mm

Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×16G
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940642 100
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940642 300
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940642 200
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Mata do szuflad Wymiar w G 36X16	951830 36X16

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 36X16	951885 36X16
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 36X16	951910 36X16
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 750/800 mm	940511 750/800