

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940123 750
GTIN	4062406068905
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 50×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
wysokość	750 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone

wysokość użytkowa	595 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	1250 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
masa	70 kg
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Liczba półek	1
ComfortClose	nie
głębokość w G	20
szerokość w G	50
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 750/800 mm	940510 750/800
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 750/800 mm	940512 750/800
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X20	951980 50X20
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958146 50
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X20	951985 50X20