

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1250mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940123 1250
GTIN	4062406068943
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 50×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość	1250 mm
----------	---------

szerokość	1250 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Liczba półek	2
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	1095 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
ComfortClose	nie
głębokość	500 mm
masa	102 kg
szerokość w G	50
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X20	951985 50X20
	940512 1000/1250

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine
zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf
o wysokości 1000/1250 mm

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50

940552 50

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine
zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf
o wysokości 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50

940590 50

Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X20

951980 50X20

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50

940550 50

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość
20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50

958146 50

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F