

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, szafki podstawowe, wysokość: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940121 1000
GTIN	4062406068868
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 50×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20
wysokość użytkowa: 845 mm

Opis techniczny

wysokość	1000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrowienia	tak
masa	89 kg
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
szerokość	1250 mm
głębokość	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Liczba półek	2
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
wysokość użytkowa	845 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	50
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958146 50
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X20	951980 50X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X20	951985 50X20
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940510 1000/1250