

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940121 1250
GTIN	4062406068875
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 50x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

głębokość	500 mm
-----------	--------

Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
masa	102 kg
ComfortClose	nie
Liczba półek	2
wysokość użytkowa	1095 mm
szerokość	1250 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość	1250 mm
szerokość w G	50
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50

940590 50

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X20	951980 50X20
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958146 50
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X20	951985 50X20