

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 800mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940123 800 |
| GTIN | 4062406068912 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Wypożyczona szafa 50x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

| | |
|---------------|-------------------------------|
| wysokość | 800 mm |
| szerokość | 1250 mm |
| Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, przeszklone |

| | |
|--|--|
| Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg |
| Liczba półek | 1 |
| masa | 73 kg |
| wysokość użytkowa | 645 mm |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| ComfortClose | nie |
| głębokość | 500 mm |
| głębokość w G | 20 |
| szerokość w G | 50 |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 kg |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Typ szafy | szafki podstawowe |
| Rodzaj produktu | Szafy z półkami |

Akcesoria

| | |
|---|----------------|
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940550 50 |
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940560 50 |
| Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X20 | 951985 50X20 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 750/800 mm | 940512 750/800 |

| | |
|---|----------------|
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940590 50 |
| Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F | 940559 F |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940552 50 |
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50 | 958146 50 |
| Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X20 | 951980 50X20 |