

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, szafki podstawowe, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940127 2000
GTIN	4062406069100
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 50x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 50  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa: 1845 mm

## Opis techniczny

Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Fronty szafek	drzwiczki przesuwne z okienkiem
szerokość	1250 mm
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	156 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	50
Liczba półek	5
głębokość	500 mm
wysokość	2000 mm
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958146 50
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 50G do szaf o wysokości 2000 mm	940513 2000