

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z blaszanymi drzwiami przesuwными, szafki podstawowe, wysokość: 750 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940125 750
GTIN	4062406068974
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w przypadku szafek podstawowych z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w przypadku szafy podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 750 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 595 mm

Opis techniczny

ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
głębokość w G	20
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Liczba półek	1
masa	70 kg
głębokość	500 mm
Fronty szafek	Drzwi przesuwne z blachy, pełne
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość w G	50
szerokość	1250 mm
wysokość	750 mm
wysokość użytkowa	595 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958146 50
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X20	951980 50X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X20	951985 50X20
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 50G do szaf o wysokości 750/800 mm	940513 750/800