

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z blaszanymi drzwiami przesuwными, szafki podstawowe, wysokość: 1250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940125 1250
GTIN	4062406069018
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 50x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 1250 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 50  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa: 1095 mm

## Opis techniczny

Liczba półek	2
wysokość	1250 mm
głębokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
masa	102 kg
szerokość w G	50
wysokość użytkowa	1095 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość	1250 mm
głębokość w G	20
Fronty szafek	Drzwi przesuwne z blachy, pełne
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50	940590 50
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50	940560 50
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 50	958146 50
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Płyta wierzchnia bambusowa Wymiary w G 50X20	951980 50X20
Płyta wierzchnia ze sklejki Wymiary w G 50X20	951985 50X20
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 50G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940513 1000/1250