

Garant GRIDLINE

Nadstawka z blaszanymi drzwiami przesuwными, wysokość: 750mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940135 750
GTIN	4062406069186
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 50×20G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Fronty szafek	Drzwi przesuwne z blachy, pełne
Liczba półek	1
szerokość	1250 mm

Karta danych

masa	70 kg
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość	750 mm
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrownienia	tak
wysokość użytkowa	595 mm
szerokość w G	50
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/940135-750>