



Pompy powiet. z pierśc. wodnym, typ: WR3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Klasa artykułu	38L

Opis

Wykonanie:

- **środek chłodząco-smarujący jest doprowadzany do obiegu pompy powietrznej z pierścieniem wodnym**
- **nadmiar cieczy jest odprowadzany do obrabiarki**
- **nie jest potrzebny dodatkowy oddzielnik cieczy.**

Zastosowanie:

Zasilanie płyt podciśnieniowych i instalacji podciśnienia.

w dostawie::

Wąż podciśnieniowy 2 m, ręczny rozdzielacz dźwigniowy 3/2-drogowy z napowietrzaniem, wakuometr.

długość: 515 mm

szerokość: 572 mm

wysokość: 743 mm

wydajność ssania: 65 m³/h

napięcie silnika: 400 V

moc silnika: 2,4 kW

Opis techniczny

masa	72 kg
------	-------

długość	515 mm
moc silnika	2,4 kW
wydajność ssania	65 m ³ /h
napięcie silnika	400 V
wysokość	743 mm
szerokość	572 mm