

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, szafki podstawowe, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940165 2000
GTIN	4062406069759
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

**Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 60  
 głębokość w G: 20  
 wysokość użytkowa: 1863 mm

## Opis techniczny

ComfortClose	nie
szerokość	1500 mm
Liczba półek	10
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1863 mm
wysokość	2000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
masa	171 kg
Fronty szafek	Drzwi przesuwne z blachy, pełne
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
głębokość w G	20
szerokość w G	60
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Cokół ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm Szerokość obudowy w G 60	958146 60
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940651 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940651 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940651 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940651 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 2000 mm	940514 2000